



FWKP6010009016

Brandschutzkanal FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	EI90
------------------------	------

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
--------------------------------	---

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	100 mm
Länge	2000 mm
Innenhöhe	55 mm
Innenbreite	95 mm
Lichter innerer Querschnitt	5225 - 5225 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	20
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016

Ausstattung

Anzahl Kabelklammer pro Meter	2
Trennwände möglich	Ja
Anzahl steckbare Trennwände	1
Mit Schutzfolie	Ja

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

