




FWKP6010009016

Goulotte anti-feu FWK-Plus 60x100 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	EI90
-----------------------------	------

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	4
------------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm
Hauteur intérieure	55 mm
Largeur intérieure	95 mm
Section intérieure	5225 - 5225 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	20
---	----

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué

Équipement

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Équipement

Nombre d'agrafes par mètre	2
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	1
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

