



B04102



Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 12 W

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di file 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Numero di moduli

Numero di moduli 12

Serie

Altezza 275 mm

Larghezza 333 mm

Profondità 108 mm

Larghezza di montaggio 333 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Serie

Profondità di installazione 77 mm

Numero di unità in larghezza 12

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 9016

Colore Bianco

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Materiali

Resistente agli ultravioletti Sì

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente GWT 960 °C

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

