



WH36186149A

robusto SchlüsselSch.S0/1p/0-1-0-1/ohne Zylinder +IP55-Front für Kombin. Alumin.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	85.2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27 mm

Werkstoff

Farbe	Aluminium
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Texte

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen