



862542501

Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., braun m.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8017

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

Tiefe 28 mm

Einbautiefe 19 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Zentralplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Schraubanschlüssen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja
