



862542501

Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, marrón, mate

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 20 A

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 50 Hz

**Materiales**

Colour Marrón

Código RAL 8017

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Profundidad 28 mm

Profundidad del montaje 19 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Conectividad**

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente NEMA

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado No

**Tapa, puerta**

Tipo de tapa Sin tapa

**Capacidad**

Número de módulos 1

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada No

Clase de protección de entrada (IP) IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

**Identificación**

Con impresión No

**Texto**

Tapa Placa central

Protección Sin protección adicional de contactos

Tipo de conexión Con conexiones rcon tornillos

---

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si