



862542501

**Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, marrón, mate**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	20 A
----------------------------	------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Marrón
Código RAL	8017
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	28 mm
Profundidad de montaje	19 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	NEMA
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Cubierta, puerta**

Tipo de tapa	Sin tapa
--------------	----------

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	No
Índice de protección IP	IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Sin protección adicional de contactos
Tipo de conexión	Con conexiones rcon tornillos

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí