



862542501

Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 6-20 R, Integro, hnědá mat

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 20 A

##### Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

##### Materiál

Barva Hnědá

Kód RAL 8017

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

##### Rozměry

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Hloubka 28 mm

Vestavěná hloubka 19 mm

##### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

##### Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby

##### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky NEMA

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

##### Příslušenství

Popisové pole Ne

##### Kryt, dveře

Typ víka Bez víka

##### Kapacita

Počet modulů 1

##### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Stupeň krytí IP IP20

##### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

##### Identifikace

S potiskem Ne

##### Texty

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení Se šroubovými přípojkami

---

**Udržitelnost**

---

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

---