
Productdatablad
862542505



862542505

Wandcontactdoos USA/Canada NEMA 6-20 R, Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning	250 V
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	20 A
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Materiaal	
Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Afmetingen	
Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm
Diepte	28 mm
Inbouwdiepte	19 mm
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Inbouwinstallatie Schroefbevestiging
Samenstelling	
Type steker contactdoos	NEMA
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modulen	1
Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Functies	
Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee
Identificatie	
Met opdruk	Nee
Teksten	
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefaansluiting
Duurzaamheid	
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja