
Ficha técnica do produto
862542505



862542505

Integro - tomada NEMA 6-20R, antrac mate

Características técnicas

Tensão	
Tensão nominal	250 V
Corrente elétrica	
Corrente nominal	20 A
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Materiais	
Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Dimensões	
Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade	28 mm
Profundidade da montagem	19 mm
Instalação, montagem	
Montagem	Encastrar
Conetividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Instalação de embutir Montagem por parafuso
Equipamento	
Tipo de conector/ficha, tomada	NEMA
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	1
Segurança	
Com proteção contra contacto	Não
Índice de proteção IP	IP20
Funções	
Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não
Identificação	
Com impressão	Não
Texto	
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com ligações para parafuso
Sustentabilidade	
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim