
Produktový list
862542505



862542505

Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 6-20 R, Integro, antracit mat

Technické vlastnosti

Napětí	
Jmenovité napětí	250 V
Elektrický proud	
Jmenovitý proud	20 A
Frekvence	
Frekvence	50 - 50 Hz
Materiál	
Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Rozměry	
Výška	55,50 mm
Šířka	55,50 mm
Hloubka	28 mm
Vestavěná hloubka	19 mm
Instalace, montáž	
Montáž	Zapuštěná montáž
Konektivita	
Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Vestavná instalace Upevnění šrouby
Vybavení	
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	NEMA
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Příslušenství	
Popisové pole	Ne
Kapacita	
Počet modulů	1
Bezpečnost	
Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Stupeň krytí IP	IP20
Funkce	
S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne
Identifikace	
S potiskem	Ne
Texty	
Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými přípojkami
Udržitelnost	
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano