



862542509

Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, blanco polar, brillo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	20 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	28 mm
Profundidad de montaje	19 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	NEMA
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
Índice de protección IP	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Sin protección adicional de contactos
Tipo de conexión	Con conexiones rcon tornillos

Características técnicas

Berker integro	
----------------	--