



862542509

Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 20 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 55,50 mm

Širina 55,50 mm

Dubina 28 mm

Ugrađena dubina 19 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu NEMA

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa vijčanim spojevima

Pogodno za

integro