



862542507

Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, gris, brillo

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 20 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7038

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Profundidad 28 mm

Profundidad del montaje 19 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente NEMA

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Funciones

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

Identificación

Con impresión No

Texto

Tapa Placa central

Protección Sin protección adicional de contactos

Tipo de conexión Con conexiones rcon tornillos

Características técnicas

integro