



862542507

## Integro - tomada NEMA 6-20R, cinzento

### Características técnicas

#### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

#### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 20 A |
|------------------|------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Cinzento       |
| Código RAL | 7038           |
| Acabamento | Brilhante      |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

#### Dimensões

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Altura                   | 55,50 mm |
| Largura                  | 55,50 mm |
| Profundidade             | 28 mm    |
| Profundidade da montagem | 19 mm    |

#### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso  |
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |

#### Equipamento

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Tipo de conector/ficha, tomada | NEMA |
| Inserção central com rotação   | Não  |
| Com tampa articulada           | Não  |
| Com lâmpada de sinalização     | Não  |
| Com fecho                      | Não  |

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Segurança

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Não  |
| Índice de proteção IP        | IP20 |

#### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

#### Identificação

|               |     |
|---------------|-----|
| Com impressão | Não |
|---------------|-----|

#### Texto

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Tampa           | Placa de cobertura central          |
| Proteção        | Sem proteção de contacto aprimorada |
| Tipo de ligação | Com ligações para parafuso          |

#### Adequado para

|         |  |
|---------|--|
| integro |  |
|---------|--|