



862542507

Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, siva sjajna

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 20 A

##### Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

##### Materijali

Boja Siva

RAL kod 7038

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 55,50 mm

Širina 55,50 mm

Dubina 28 mm

Ugrađena dubina 19 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu NEMA

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa vijčanim spojevima

##### Pogodno za

Berker integro