



862542507

Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 6-20 R, Integro, šedá lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 20 A

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7038

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Hloubka 28 mm

Vestavěná hloubka 19 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky NEMA

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení Se šroubovými přípojkami

Vhodné pro

integro