



WNA683B

**Caja de superficie, 3 elementos, horizontal, blanco**

**Características técnicas**

**Capacidad**

Número de módulos	3
-------------------	---

**Materiales**

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Número de unidades	3
Altura	76 mm
Anchura	218 mm
Profundidad	56 mm

**Equipo**

Con entrada de cable	Sí
----------------------	----

**Instalación, montaje**

Posición de montaje/conexión	Horizontal
Montaje en	Montaje en superficie

**Accesorios**

Con marco de cubierta	Sí
-----------------------	----

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK05

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

**Texto**

Tipo de montaje	Para montaje horizontal
Sellado	Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa para entrada de cable en parte posterior

**Características técnicas**

Hager cubyko cubyko	
------------------------	--

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí