



16331909

Накладка для механічних таймерів 0-120хв., пол.білизна матова S.1/B.x

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Матеріали

Colour Полярна білизна  
Код RAL 9010  
Обробка поверхні Матовий  
Матеріал Термопластик  
Обробка Необроблений

Розміри

Висота 55,50 mm  
Ширина 55,50 mm  
Глибина 20 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток 3 написом символу шкали часу  
Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Ідентифікація

Схема монтажу Центральна кришка

Сумісний із

S.x/B.x

Sustainability

REACH-SVHC free Так  
Відповідність RoHS Так