



FWQ74N

Opbouwveldverdelers met afdekplaat IP44, 1100x1050x161mm, 240 modules, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	22
Aantal verdelerrijen	7
Aantal velden in de breedte	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	240
----------------	-----

Funcies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	1100 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	161 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	48
-------------------------	----

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Staafsluiting Zonder slot

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----