



20452035

R.classic - termóst.ambiente program, prt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte	8 A
----------------	-----

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	50 mm

Ecrã

Com display	Sim
-------------	-----

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação	0,20 K
Tipo de sonda	Sensor com resistência

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	I (1%)
---------------------------------	--------

Textos

Modo de instalação	Sem garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Impressão	Com gravação
Função	Com fechadura Com função de proteção contra gelo