



FWQ72N

Opbouwveldverdelers met afdekplaat IP44, 1100x550x161 mm, 120 modules, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	12
Aantal verdelerrijen	7
Aantal velden in de breedte	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	120
----------------	-----

Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	1100 mm
Breedte	550 mm
Diepte	161 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	24
-------------------------	----

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	8
---------------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Zonder slot

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----