



FWQ72P

Opbouwveldverdeler IP44, 1100x550x161 mm, 168 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails | 14 |
| Aantal verdelerrijen | 7 |
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |

Capaciteit

| | |
|----------------|-----|
| Aantal modulen | 168 |
|----------------|-----|

Funcies

| | |
|-------------------|----|
| Met buis invoeren | Ja |
|-------------------|----|

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Hoogte | 1100 mm |
| Breedte | 550 mm |
| Diepte | 161 mm |

Deksel, deur

| | |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|------|
| Inbouwdiepte | 0 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 12 |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Uitvoeringsvorm handgreep | Handgreep met deurschild |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

Aansluiting

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 8 |
|---------------------------|---|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Staal |
| RAL-code | 9010 |
| Kleur | Helderwit |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|-----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja |
| Materiaal montageplaat | Nee |

Veiligheid

| | |
|--|---|
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK | IK09 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Type slot | Zonder slot |
| Gloeidraad test | 750 °C |

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja