



WH36222805A

robusto Poussoir à clé carrée/2p/1->0 /30% avec face IP21 pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	25 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	86 mm
---------	-------

Largeur	86 mm
---------	-------

Profondeur	80 mm
------------	-------

Profondeur de montage	17 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
-------------------------	-------------------------

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « 0 ← 1 »
-------------	----------------------------

Type de commutation	2NO, bornes d'entrée séparées
---------------------	-------------------------------

Convient pour

robusto encastré / robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----