



WS100R



Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, červená

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Červená
Kód RAL	3020 3031
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Polycarbonat (PC)

Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	22,80 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	40 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění svorkou Montáž na omítku
--------------	--------------------------------------

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Francouzská norma NF
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Se signálním světlem	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP2X

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
Kryt	Žádný kryt
Ochrana	Bez ochrany

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano