



LNH0032MK

Knivsäkring 000 32A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva gG

Säkring

Säkringsstorlek NH000

Säkringens karakteristik gG

Spänning

Matarspänning AC

Märkdriftspänning Ue 500 - 500 V

Märkspänning vid AC 50 Hz 500 - 500 V

Elektrisk ström

Märkström 32 A

Användningsförhållanden

Isolerad Ja

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1) 120 kA

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 3,10 W

Dimensioner

Höjd 79 mm

Bredd 21 mm

Djup 51 mm