

SCHUKO-wandcontactdoos 45° met controle-led "SNAP IN", grijs, mat, Integro

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

RAL-code	9010
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	55 mm
--------	-------

Breedte	55 mm
---------	-------

Diepte	42 mm
--------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
--------------------------	-------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting Klemverbinding
---------------	--------------------------------------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Ja
----------------------	----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Ja
-----------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
----------------------------------	----

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Met functieverlichting	Ja
------------------------	----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deur	Centraalplaat
------	---------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Geschikt voor

Berker Integro	
----------------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja