



EKQ1200LE2

tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna EKQ12 244x244 gres/płytką 38/43mm stal nierdzewna

Właściwości techniczne

Kształt

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	115 mm
Długość wbudowania	244 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Wysokość	115 mm
Rozmiar nominalny	244 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12
---	-----

Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu	38 mm
---------------------------	-------

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszeki	Tak
------------------------------	-----

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	3 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	1,5 kN

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wyprowadzeń kablowych	1

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30

Ilustracje | Rysunki

