



EKQ1200LE2

Tampa Quadr 244x244 24M Aço inox 43mm

Características técnicas

Forma

Forma	Quadrado
-------	----------

Dimensões

Profundidade da montagem	115 mm
Comprimento para embutir	244 mm
Largura incorporada	244 mm
Altura	115 mm
Tamanho nominal	244 mm

Configuração

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	Q12
--	-----

Dimensões

Espessura do rebaixo do tapete	38 mm
--------------------------------	-------

Equipamento

Suporte de dispositivo para caixas de embutir	Sim
---	-----

Condições de utilização

3 kN
1,5 kN

Equipamento

Número de dispositivos embutidos	12
Número de caixas de saída	3
Número de saídas da conduta	1

Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em piso elevado	Sim

Materiais

Cor da saída do condutor	Prateado
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável

Funções

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK10
Índice de proteção IP	IP20
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30

Imagens e esquemas

