



WH26186904C

kallysto.trend ENC compl.: Poussoir à clé/1p/ 2->0<-1 / sans cylindre/ Anthr.

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 25 A

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Clé sans cylindre

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Anthracite

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 79 mm

Profondeur de montage 7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 72 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Type de commutation Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

##### Convient pour

kallysto encastré

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui