



WNA682B

IP55

ΚΟΥΒΥΚΟ ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων 1

Ύψος 76 mm

Πλάτος 147 mm

Βάθος 56 mm

Εξοπλισμός

Με είσοδο καλωδίου Ναι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης Οριζόντια

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Παρελκόμενα

Με κάλυμμα πλαισίου Ναι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για οριζόντια τοποθέτηση

Στεγανοποίηση Με στεγανοποίηση πλήρους κάλυψης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος για την είσοδο καλωδίου και ρύθμιση της επιφάνειας στην πίσω πλευρά

Κατάλληλο για

cubbyco

cubbyco

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι