



KYA04HIB

Durchgangsklemme 4mm², 2x2gebrückt, Stecktechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	38,10 mm
Breite	72,40 mm
Tiefe	5 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.13 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.13 - 6 mm ²

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja