



KYA04HIB

Borne de passage, 4mm², 2x2 connecté interne, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	38.10 mm
Largeur	72.40 mm
Profondeur	5 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 6 mm ²

Matière

Couleur	Noir
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui