



KYA04HIB

Rijgklem 4 mm², 2 x 2 gebrugd elke zijde, quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	38,10 mm
Breedte	72,40 mm
Diepte	5 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 6 mm ²

Materiaal

Kleur	Zwart
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja