



KD451C

Phasenschiene 1 meter für FI-LS

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 120 A

Architektur

Polanzahl 3

Abmessungen

Länge 980 mm

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 400 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 35 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 54

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja