



FG33XF

### Anreihstandverteiler IP41 850x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	2200 mm
Breite	850 mm
Tiefe	600 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

##### Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

##### Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

##### Werkstoff

Farbe	Kundenspezifisch
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----