




LFS6015089016

Dérivation en T cache de découpe pour goutte LFS 60x150mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Matières

Matière	Acier
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	No
-------------------------	----

Adapté à

LFS 60x150

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

