



WH20130104A



kallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Anthrac.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Anthracite
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Finition fond profilé (installation)	Mat

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non

Raccordement

Type de douille de lampe	Culot
Type de connexion / prise	Borne de connexion

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Plaques centrales	La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir
Inscription	Sans inscription
Mode de montage	Montage individuel ou associé
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité

Textes

Type de commutation	Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----