



WH20130100B



## kallysto UP: Druck-Impulstaster mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Taststrom | 10 A |
|-----------|------|

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

#### Architektur

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
| Polanzahl             | 1     |

#### Werkstoff

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Farbe               | Ultraweiss  |
| Glanzgrad           | Matt        |
| Werkstoff           | Duroplast   |
| Oberfläche          | Unbehandelt |
| Transparent         | Nein        |
| Rückwand Innenseite | Matt        |

#### Abmessungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 77 mm |
| Breite                      | 77 mm |
| Tiefe                       | 43 mm |
| Einbautiefe                 | 12 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31 mm |

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Kontrollleuchte      | Ohne          |
| Anzahl der Tasten    | 1             |
| Ausführung Taster    | Einzelstaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein          |

#### Anschlussmöglichkeiten

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Anschluss-/Steckertyp  | quickconnect |
| Mit Krallenbefestigung | Nein         |

#### Anschluss

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Lampenfassung Typ     | Stecksockel |
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |

#### Sicherheit

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schutzart IP       | IP20 |
| Stossfestigkeit IK | IK02 |

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Texte

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zentralstücke      | Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster |
| Aufdruck           | Ohne Aufdruck                                                          |
| Montageart         | Nur als Einzelgerät einsetzbar                                         |
| Beleuchtung        | Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone                                    |
| Dichtung           | Ohne Dichtung                                                          |
| Schaltart/Variante | Taster Wechsler                                                        |
| Anschlussart       | Mit quickconnect-Steckklemmen                                          |

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja