



FWQ63P

Feldverteiler AP, univers, IP44, SKII, 216 PLE, 3x6 Reihen 950x800x161mm, m.Tür, QS, QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|---------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Montage auf | Aufputz |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 18 |
| Anzahl Reihen | 6 |
| Anzahl Felder | 3 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

Kapazität

| | |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 216 |
|---------------|-----|

Funktionen

| | |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 950 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 161 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |

Abmessungen

| | |
|-------------|------|
| Einbautiefe | 0 mm |
|-------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klapgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|-------------------------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

Anschluss

| | |
|---------------------------------------|----|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 12 |
|---------------------------------------|----|

Konnektivität

| | |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
| Mit Montageplatte | Nein |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |

| Sicherheit | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Schließungstyp | Stangenschloss Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 750 °C |
| Nachhaltigkeit | |
| RoHS-konform | Ja |