



WH11600700C

basico encastré complet: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	56 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	38.8 mm
Profondeur de montage	17.2 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Norme suisse type 13

Equipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui