

Opbouwverdeler vega IP40, 370 x 450 x 135 mm, 2 x 18 modules, deur transparant

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	2
Aantal verdelerrijen	2

Capaciteit

Aantal modules	36
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	450 mm
Breedte	370 mm
Diepte	135 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Ja

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Materiaal montageplaat	Ja
------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40
Type slot	Klik op slot
Gloeidraad test	750 °C