



HW4W410FS

Offener Lasttrennschalter 1000A 4P HW4 Festeinbau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	1000 A
-----------	--------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Gerätebauform	Festeinbau
---------------	------------

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
-----------------------	--------

Stossspannungsfestigkeit	12000 V
--------------------------	---------

Elektrischer Strom

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1 S bei 220 - 240 V AC IEC60947 - 3	85 kA
---	-------

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1 S bei 380 - 415 V AC IEC60947 - 3	85 kA
---	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----