



WH11600705C

basico encastré complet: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA avec bornes enfichables/ Noir

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	56 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	38.8 mm
Profondeur de montage	17.2 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Connectivité**

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Norme suisse type 13

**Equipement**

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

**Cache, porte**

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

**Durabilité**

Conformité REACH

Oui