



1832600



BVF-260/BE Innenstation Video Einsatz EB 6D-Video

Technische Eigenschaften

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Schwarz |
| RAL Nummer | 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |

Abmessungen

| | |
|-------------|--------------|
| Höhe | 215 mm |
| Breite | 130 mm |
| Tiefe | 25 mm |
| Abmessungen | 215 x 130 mm |

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 60 °C |

Spannung

| | |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 19 - 25 V |
|---------------------------|-----------|

Elektrischer Strom

| | |
|------------------------------------|--------|
| Stromaufnahme während des Betriebs | 180 mA |
|------------------------------------|--------|

Bildschirm

| | |
|------------------|------|
| Mit Touch Screen | Nein |
|------------------|------|

Texte

| | |
|------------|--|
| Montageart | Für senkrechte Montage Montage in Gehäuse AP oder UP |
| Anschluss | Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für integrierten Relaiskontakt 24 V/1 A Anschluss für optionale Zusatzspeisung |

Funktionen

| | |
|--------------------|----|
| Lautstärkeregelung | Ja |
|--------------------|----|

Anschluss

| | |
|-------------------|-----------|
| Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|-------------------|-----------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz Aufputz |
|-------------|----------------------|

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Zusatzerät anreichbar | Nein |
|-----------------------|------|