




VDR10127011

Víko podlahové krabice R10 kulatá pro 10 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá

Technické vlastnosti

Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ano
S prostorem pro koberec	Ano

Rozměry

Vestavěná hloubka	62 mm
Vestavěný průměr	275 mm
Vnější průměr	294 mm
Tloušťka prohlubně pro koberec	12 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	R10
---	-----

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Materiál

Materiál	Polyamid (PA)
Povrch	Práškové lakování

Kryt, dveře

Materiál krytu	Polyamid (PA)
----------------	---------------

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	5 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

Kryt, dveře

Typ víka	Záslepka
----------	----------

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

Texty

Vývod kabelů	Bez kabelového vývodu v krytu
--------------	-------------------------------

Materiál

Barva	Kovově šedá RAL 7011
Kód RAL	7011

Připojení

Počet vstupů potrubí	0
Počet zásuvek SCHUKO	0

Vybavení

Počet zásuvkových boxů	0
------------------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK08
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP30

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

