



WH36130249Q



robusto NAP Gr.1 komplett: Leuchttaster IP55 Aluminium

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Aluminium
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Transparent	Ja
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	60 mm
Einbautiefe	60 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Optisch
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ	Stecksocket
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung
Dichtung	Mit Dichtung
Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja
