



WH36130249Q



robusto moullé apparent Gr.1 complet: Poussoir lumineux IP55 Aluminium

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Aluminium
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué
Transparent	Oui
Finition fond profilé (installation)	Mat

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	60 mm
Profondeur de montage	60 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Optique
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non

Raccordement

Type de douille de lampe	Culot
Type de connexion / prise	Borne enfichable

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Plaques centrales	La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir
Inscription	Sans inscription
Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage
Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité

Textes

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui