



WH36130249A



robusto Leuchttaster mit IP55-Front für Kombination Aluminium

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste
Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Aluminium
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Lackiert
Transparent Ja
Rückwand Innenseite Matt

Abmessungen

Höhe 86 mm
Breite 86 mm
Tiefe 48 mm
Einbautiefe 16.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Optisch
Anzahl der Tasten 1
Ausführung Taster Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Mit Krallenbefestigung Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ Stecksocket
Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP IP55
Stoßfestigkeit IK IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Zentralstücke Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck Ohne Aufdruck
Montageart Einzel- und Kombinationsmontage
Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung
Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Texte

Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----