



DCL-VAGG-68

**DCL-uttag vägg inf med anslutningskabel, Vit, OBS! Utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström 6 A

**Frekvens**

Frekvens 50 - 60 Hz

**Material**

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Polyvinylklorid (PVC)  
Plast

Behandling Obehandlad

**Dimensioner**

Höjd 96 mm

Bredd 96 mm

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Anslutning**

Anslutningstyp Skruvterminal

**Utrustning**

Kontakt/kontakttyp uttag DCL

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Nej

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Kapacitet**

Antal moduler 0

**Säkerhet**

Slagtålighet IK IK00

Kapslingsklass (IP) IP20

**Funktioner**

Med funktionsbelysning Nej

**Identifiering**

Med tryck/prägling Nej

**Text**

Avsäkring Utan petskydd